


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

uitloop artikel

Alternatief artikel: E12516

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

125,5

Diameter schakelnok [mm]

65

Afstand tussen schroefgaten [mm]

80

Ashoogte klepaandrijving [mm]

30

Materialen

Schakelnok: PVC zwart; schroeven: roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk