


E17205



Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/INVERTED FUNCTION



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	117,5
Diameter schakelnok	[mm]	55
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	80
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	20
Materialen	Schakelnok: PVC zwart; schroeven: roestvast staal; metaalring: roestvast staal	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------