


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK FOR VALVE POSITION

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E12517 + E12526

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

47,2

Diameter schakelnok [mm]

53

Afstand tussen schroefgaten [mm]

80

Ashoogte klepaandrijving [mm]

20

Aantal mogelijke posities van
het target

8

Materialen

Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: roestvast staal

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk