


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/IND/BK/D53

uitloop artikel

Alternatief artikel: E12517 + E12526

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	43,2
Diameter schakelnok	[mm]	53
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	80
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	20
Aantal mogelijke posities van het target		3
Materialen	Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)	

Toebehoren

Leveringsomvang

imbusschroef: 1 x M6 x 16, met onderlegging

verzonken schroeven: 2 x M5

richtingsweergave: 2, geel

richtingsweergave: 2, zwart

afdekplaat: 1, geel

blindstoppen: 1, zwart

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk