


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/IIND/RD/53/8

uitloop artikel

Alternatief artikel: E12517 + E12526

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

44,2

Diameter schakelnok [mm]

53

Afstand tussen schroefgaten [mm]

80

Ashoogte klepaandrijving [mm]

20

Aantal mogelijke posities van het target

8

Materialen

Schakelnok: PA 6 rood; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)

Toebehoren

Leveringsomvang

imbusschroef: 1 x M6 x 16, met onderlegging

verzonken schroeven: 2 x M5

richtingsweergave: 2, wit

richtingsweergave: 2, rood

afdekplaat: 1, wit

blindstoppen: 4, rood

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk