


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/IND/BK/65/8



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	62,9
Diameter schakelnok [mm]	65
Afstand tussen schroefgaten [mm]	80
Ashoogte klepaandrijving [mm]	30
Aantal mogelijke posities van het target	8
Materialen	Schakelnok: PA 6 zwart; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk