


Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK/IND/BL/65/8

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E12517

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	61
Diameter schakelnok	[mm]	65
Afstand tussen schroefgaten	[mm]	80
Ashoogte klepaandrijving	[mm]	30
Aantal mogelijke posities van het target		8
Materialen	Schakelnok: PA 6 blauw; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk