


Schakelnok voor klepaandrijvingen

Puck/IND/rd/65/8

uitloop artikel

Alternatief artikel: E12517

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

63

Diameter schakelnok [mm]

65

Afstand tussen schroefgaten [mm]

80

Ashoogte klepaandrijving [mm]

30

Aantal mogelijke posities van
het target

8

Materialen

Schakelnok: PA 6 rood; schroeven: 1.4302 (roestvast staal)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk