


## Schakelnok voor klepaandrijvingen

PUCK IND/RD/102/8

uitloop artikel



## Toepassingsgebied

Uitvoering

voor mechanische koppelvlakken bij pneumatische aandrijvingen  
of handbediende kleppen VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Mechanische eigenschappen

|                                          |                                                            |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Gewicht                                  | [g]                                                        | 99,6 |
| Diameter schakelnok                      | [mm]                                                       | 102  |
| Afstand tussen schroefgaten              | [mm]                                                       | 130  |
| Ashoogte klepaandrijving                 | [mm]                                                       | 30   |
| Aantal mogelijke posities van het target |                                                            | 8    |
| Materialen                               | Schakelnok: PA 6 rood; schroeven: 1.4302 (roestvast staal) |      |

## Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk