


Sensor tester

SENSOR TESTPAK



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningen DC	[V]	4,5
Uitgangsspanning DC	[V]	18

Uitgangen

Totale gemeenschappelijke uitgangsstroom	[A]	0,04
--	-----	------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...40
Beschermklasse		IP 21

Toelatingen / testen

MTTF	[jaren]	341
------	---------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	393,3
Afmetingen	[mm]	141 x 82 x 34
Materialen		ABS; siliconen

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	industriële voedingen	groen
	Weergave schakeltoestand	geel
Bedienelementen	membraan-druktoets	ON / OFF
	membraan-druktoets	Teach

Toebehoren

Toebehoren noodzakelijk	batterij 3 x AA / 1,5 V
-------------------------	-------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E18430




Sensor tester

SENSOR TESTPAK

Elektrische aansluiting

snelle drukverbinding: 4 x

Aansluiting



BN	: bruin
BK	: zwart
WH	: wit
BU	: blauw