


E18000



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MKS0005X04



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-45...105
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	361,966
Afmetingen [mm]	15 x 15 x 47
Materialen	TPE
Materiaal gegoten onderdeel	TPE
Materiaal overwerpmoer	zink, epoxy gecoat
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

E18000



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MKS0005X04

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, TPE-S, zwart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: zink, epoxy gecoat; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit