


E18017



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0005E04



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...100
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	181,437
Afmetingen	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materialen		PVC
Materiaal gegoten onderdeel		PVC
Materiaal overwerpmoer		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E18017



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0005E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, zwart; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit