





Verbindingskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten	
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...105
Beschermklasse	IP 68	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	54,431
Materialen	TPE	
Materiaal gegoten onderdeel	TPE	
Materiaal overwerpmoer	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker		

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld






Verbindingskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, grijs; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPE; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld

