


Aansluitkabel met connector female

ADOGB030VAS0006E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...105

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

571,526

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18064



Aansluitkabel met connector female


ADOGB030VAS0006E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 6 m, PVC, grijs; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
GN =	zwart
WH =	groen
	wit