


Inbouwstekker

RSTGB030ALS00.3-03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 600 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...100

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

36,287

Montageschroefdraad

M20 x 1,5

Materialen

messing vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



E18070



Inbouwstekker

RSTGB030ALS00.3-03

Aansluiting

1	GN
2	BK
3	WH

BK =	Aderkleuren :
GN =	zwart
WH =	groen
	wit