


E18104



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0100E04



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 300 AC/DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...105
Beschermklasse	IP 68
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	3764,814
Afmetingen [mm]	15 x 15 x 47
Materialen	PVC
Materiaal gegoten onderdeel	PVC
Materiaal overwerpmoer	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

E18104



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0100E04

Elektrische aansluiting

Kabel: 100 m, PVC, grijs, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



5: niet in gebruik

Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit