


Inbouwstekker

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

387,821

Montageschroefdraad

M20 x 1,5

Materialen

messing vernikkeld

Materiaal gegoten onderdeel

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18251



Inbouwstekker

RSTGA030ALS00.3-03

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Aderkleuren :
GN =	zwart
RD =	groen
WH =	rood
	wit