

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...80

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

22,68

Montageschroefdraad

M16 x 1,5

Materiaal overwerpmoer

aluminium, geanodiseerd

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Vergrendeling: aluminium, geanodiseerd; Contactpinnen: verguld



E18253



Inbouwcontrastekker

RSTGA030ALS00.3-03

Aansluiting

