


CAN-Bus afsluitweerstand

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...85

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

22,68

Afmetingen [mm]

14,5 x 14,5 x 52,8

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - bus


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



CAN-Bus afsluitweerstand

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

