




Inbouwcontrastekker


RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	22,68
Montageschroefdraad		1/4"-18NPT
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²		
Elektrische aansluiting - bus		

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld






Inbouwcontrastekker

RDOGH050MSS00.3E05

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
GN/YE =	blauw
WH =	groen / geel
	wit