
E19901

Centrale verdeler

ZDO6H040MSS0010A09

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...110 AC/DC
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	18 x 54 x 100
Aantal poorten centraalverdeler		6
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E19901

Centrale verdeler

ZDO6H040MSS0010A09

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A



Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel