


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-E3/0,35M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20080

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

40

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

350

E20442



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-E3/0,35M

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Toebehoren		
Leveringsomvang		E20102
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk