


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E3/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20492

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

OUF

Bereik fiberoptiek [mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop [mm]

3

Lengte sensorkop [mm]

10

Totale lengte [mm]

1000

E20499



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E3/1M

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk