

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20055

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

600

E20503



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M6

Minimale buigradius	[mm]	20
Materialen		Adapter: ABS
Fiber-materiaal		acryl
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk