


## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20129

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

## Bereik

Bereik met  
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

## OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

## OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

## Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...290

## Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

220; (-10 %)

# E20520



## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

|                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| Minimale buigradius    | [mm] | 20           |
| Materialen             |      | Adapter: ABS |
| Fiber-materiaal        |      | glas         |
| Materiaal sensorkop    |      | aluminium    |
| Materiaal fiber mantel |      | aluminium    |
| Opmerkingen            |      |              |
| Verpakkingseenheid     |      | 1 stuk       |