
E20522

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E1/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Bereik		
Tastbereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	8
OUF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	8
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...150
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Diameter sensorkop	[mm]	1
Lengte sensorkop	[mm]	5
Totale lengte	[mm]	1000
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)

E20522

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E1/1m

Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk