


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6/2m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20570

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

32

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

32

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

45

Totale lengte

[mm]

2000

E20524



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6/2m

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk