E20536


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E3/1,5m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20492

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	108
OUF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	108
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...150
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Diameter sensorkop	[mm]	3
Lengte sensorkop	[mm]	10
Totale lengte	[mm]	1500

E20536

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E3/1,5m

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk