
E20539

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E1/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	50
OUF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	50
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...150
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Diameter sensorkop	[mm]	1
Lengte sensorkop	[mm]	5
Totale lengte	[mm]	1000
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)

E20539

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-E1/1m

Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk