E20546


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-A-A-R3

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20129

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	120
OUF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	120
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...290
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		haaks
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		aluminium
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk