




Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20062

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

OUF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop

[mm]

3

Lengte sensorkop

[mm]

10

Totale lengte

[mm]

300

E20550



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3/0,3M

Minimale buigradius	[mm]	10
Materialen	Adapter: PPE	
Fiber-materiaal	glas	
Materiaal sensorkop	aluminium	
Materiaal fiber mantel	PVC	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	