


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving;
Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OOF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

220

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

58,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

Materiaal fiber mantel

Metaalsiliconen

E20565



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-MPV-M6

Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
	Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk