


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop

[mm]

35

Totale lengte

[mm]

600

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PE

E20631



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Toebehoren	
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk