


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

100

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

630

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

300

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

48,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

E20633



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	30
Fiberstructuur		☹
Kerndoorsnede	[mm]	2 x 1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6 (3,1 mm), roestvast staal tandwielen: 2
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------