


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

60

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

70

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

550

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

300

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

49,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

E20648



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Lengte sensorkop	[mm]	35
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	9
Fiberstructuur		
Kerndoorsnede	[mm]	2 x 16 x 0,25
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------