




Inbouwstekker

ADAPTER PLUG US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	0,013
Montageschroefdraad		M16
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld





Inbouwstekker

ADAPTER PLUG US-100

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit