


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E1/2,5M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF; OUF

OKF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

6

OUF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

6

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-20...150

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

1

Lengte sensorkop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

2500

Minimale buigradius

[mm]

20

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

1.4305 (roestvast staal / 303)

E20698



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-E1/2,5M

Materiaal fiber mantel	Metaalsiliconen
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk