


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-E-A-M4R/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...70

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

Lengte sensorkop

[mm]

15

Totale lengte

[mm]

1000

Minimale buigradius

[mm]

30

Fiber-materiaal

acryl

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PE

E20701



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-E-A-M4R/1m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------