


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

20

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

25

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

170

OO50

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

60

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

39,5

Uitvoering sensorkop

recht

Diameter sensorkop

[mm]

3

E20711



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		⊙
Kerndoorsnede	[mm]	2 x 0,5
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensor kop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600
------------------------	------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------