


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-E-V-E3R/2m



Toepassingsgebied

Uitvoering	90° verdraaien van de lichtstraal
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Bereik fiberoptiek	[mm]	140
--------------------	------	-----

OBF

Bereik fiberoptiek	[mm]	230
--------------------	------	-----

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek	[mm]	1720
--------------------	------	------

OO50

Bereik fiberoptiek	[mm]	400
--------------------	------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	58,5
Uitvoering sensorkop		haaks

E20714



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-E-V-E3R/2m

Diameter sensorkop	[mm]	3
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	25
Fiberstructuur		●
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PE
Toebehoren		
Leveringsomvang		Klembeugel:, E20107
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk