


Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0002B08



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

125,5

Afmetingen

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

zinkdrukgijs, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E20738



Aansluitkabel met connector female


ADOGH080MSS0002B08

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, zwart, Afgeschermd; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiets, vernikkeld



Aansluiting

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Kleurenschema
volgens DIN 47100 Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
WH =	wit
YE =	geel
screen =	afscherming