




Fibers als tasteruitvoering

FT-18-A-A-M6/1M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied	
Functieprincipe	Taster fotocel
Bereik	
Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OGF
OGF	
Tastbereik fiberoptiek [mm]	15
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...290
Mechanische eigenschappen	
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6
Lengte sensorkop [mm]	25
Totale lengte [mm]	1000
Minimale buigradius [mm]	20
Materialen	Adapter: PPE
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PVC

E20742



Fibers als tasteruitvoering

FT-18-A-A-M6/1M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------