
# E20766

## Tastkop voor fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20765
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!




| | | |
|---|---|---|
| **Toepassingsgebied** | | |
| Functieprincipe | | Taster fotocel |
| **Bereik** | | |
| Tastbereik met fiberoptiekversterker type | | OB50; OBF; OO50 |
| OB50 | | |
| Tastbereik fiberoptiek | [mm] | 15 |
| OBF | | |
| Tastbereik fiberoptiek | [mm] | 25 |
| OO50 | | |
| Tastbereik fiberoptiek | [mm] | 45 |
| **Omgevingsvariabelen** | | |
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -40...70 |
| **Mechanische eigenschappen** | | |
| Gewicht | [g] | 0,007 |
| Uitvoering sensorkop | | recht |

# E20766

## Tastkop voor fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

| | | |
|---|---|---|
| Schroefdraad sensorkop | | M5 |
| Totale lengte | [mm] | bedraadbaar |
| Fiberstructuur | |  |
| Materialen | | behuizing: messing wit-brons gecoat |
| Fiber-materiaal | | PMMA |
| Materiaal sensorkop | | aluminium |
| **Toebehoren** | | |
| Leveringsomvang | | zeskant moeren: 2 x M5 |
| | | tandwielen: 2 |
| **Opmerkingen** | | |
| Verpakkingseenheid | | 1 stuk |