



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF

OBF

Bereik fiberoptiek [mm]

200

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Uitvoering sensorkop

recht

Totale lengte [mm]

2000

Minimale buigradius [mm]

30

Fiber-materiaal

PMMA

Materiaal sensorkop

aluminium

Materiaal fiber mantel

PE

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)

Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk