



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OBF; OOF
---	----------

OBF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	7
-----------------------------	---

OOF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	7
-----------------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	0,057
Hoogte sensorkop [mm]	10
Breedte sensorkop [mm]	32
Lengte sensorkop [mm]	25
Afmeting van de detectiekop [mm]	10 x 32 x 25
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	15
Fiberstructuur	
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PE

Opmerkingen

Opmerkingen	Bereik circa 5mm vanaf de lichtuitrede (bij zijdelingse CD-aftasting en hoogste bedrijfsreserve)
-------------	--

E20782



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Verpakkingseenheid

1 stuk