


Fibers als tasteruitvoering

FT-50-V-V-M5/16/R



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; ODF; OMF

OBF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

150

ODF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

1

OMF

Tastbereik fiberoptiek

[mm]

175

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

127,5

Uitvoering sensorkop

haaks

Totale lengte

[mm]

900

Minimale buigradius

[mm]

19

Fiberstructuur

Fiber-materiaal

glas

E20824



Fibers als tasteruitvoering

FT-50-V-V-M5/16/R

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M8
	klemringen: 2
	O-ringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk