
E20825

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-M5/16/R



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OBF; ODF; OMF
OBF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	1000
ODF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	4
OMF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	800
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-58...315
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	204
Uitvoering sensorkop		haaks
Totale lengte	[mm]	900
Minimale buigradius	[mm]	19
Fiberstructuur		◉
Fiber-materiaal		glas

E20825

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-M5/16/R

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M8
	klemringen: 2
	O-ringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk