


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-R5



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met

fiberoptiekversterker type

OBF; ODF; OMF

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

1000

ODF

Bereik fiberoptiek

[mm]

4

OMF

Bereik fiberoptiek

[mm]

800

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

196

Uitvoering sensor kop

haaks

Diameter sensor kop

[mm]

5

Totale lengte

[mm]

900

Minimale buigradius

[mm]

19

Fiberstructuur



**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-50-V-V-R5

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Toebehoren	
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
	veerringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk