
E20938

Rondprofielstang

ROD MOUNTING STRAIGHT D12MM

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Uitvoering		recht
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	152,5
Afmetingen	[mm]	M10 / L = 130
Schroefdraadtype		M10
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk