


E20938



Rondprofielstang

ROD MOUNTING STRAIGHT D12MM



Toepassingsgebied

Uitvoering recht

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 152,5

Afmetingen [mm] M10 / L = 130

Schroefdraadtype M10

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk